


G-Lap Rabin 氧化铈磨头 (玻璃抛光用氧化铈弹性磨头)

G-Lap Rabin with Cerium Oxide

NEW



G-Lap Rabin氧化铈磨轮片 带芯

CE820-4 150-15-50

芯金付 CE820-4 100/80(10X)-10-20

带轴A号

CE820-4 1-5-3

CE820-4 2-5-3

CE820-4 12-20-3

CE820-4 20-25-6



可根据需求定制

用于玻璃抛光的最高杰作！

根据所使用的设备不同，
制作最适合的磨头

DAIWA RABIN
S E R I E S

可以根据需求定制适合的规格,与作业或使用设备相匹配,比如斜边机和磨边机等

从类型、尺寸和形状等方面,可以满足顾客的广泛需求

G-Lap Rabin 氧化铈磨头是高品质氧化铈与橡胶系粘合剂合成的橡胶磨头。它可以广泛应用于玻璃材料、边缘抛光、去划痕、上光和理化产品的研磨等方面。另外,可以根据各种作业要求定制所需产品。



颗粒状无孔版本
CE820-4 20-10-0



颗粒状无孔版本
CE820-4 25-5-0

产品的优势

- ☑ 为玻璃镜面抛光而精心挑选的特殊配方的橡胶合成
- ☑ 与自由研磨法相比,大幅改善了研磨效率
- ☑ 易于处理废液、作业、机器清洗
- ☑ 仅用水,便可以对镜子、平板玻璃的斜面和边缘面进行镜面抛光

产品例(尺寸·形状为例)

带轴 A 号


产品名称	尺寸(mm)
CE820-4	1-5-3
CE820-4	2-5-3
CE820-4	8-20-3
CE820-4	12-20-3
CE820-4	20-25-6
CE820-4	25-25-6

颗粒状版本

产品名称	尺寸(mm)
CE820-4	25-5-0
CE820-4	20-10-0


磨轮片型

产品名称	尺寸(mm)
带芯 CE820-4	130/50(40X)-10-76.2
带锥芯	100/60(20X)-6-16(45°)



铈的化学 + 金刚石的切割力

G-Lap Rabin 金刚石磨头 G-Lap Rabin Diamond



关于安全且正确使用橡胶磨头的注意事项

橡胶弹性与一般的弹性大不相同,其特征在于它会根据负荷而变形并且变形量极大。如果像一般的磨头或切削工具那样使用的话,则会非常危险。

- 请严格遵守最高使用回转数这个限制条件。●请正确安装到研磨机或其他设备上。●开始工作前,请确认磨石的外观是否有细纹、裂开或破损等问题,然后在安全方向上低速旋转,确认是否有摇晃等其他异常。●由于橡胶弹性的存在,请不要迅速增加负荷。●粉尘中可能会有火花产生的情况发生。请使用屏蔽板和粉尘防止装置等保护措施,并保障有充足的换气。●在作业过程中,请使用防尘口罩、防护眼镜、防护手套和安全鞋等防护用品。
- 关于产品的保存,请注意避免阳光直射、紫外线、放射线、臭氧、高温多湿的环境。在通风性良好的室内冷暗处进行保存。
- 分配本产品时,请将最高使用回转数的标示与产品的安全手册交给工作人员,确保工作人员是在理解的基础上进行使用。

*发布的产品颜色可能会与实际产品不同。此外,产品的设计、规格、外观等,有可能会在没有另行通知的情况下进行变更。望知晓。

如有定制方面的诉求,欢迎联系我们。

大和化成工业株式会社

DAIWA KASEI KOGYO, CO., LTD.

TEL.+81-48-936-9091

〒340-0003 埼玉县草加市稻荷 2-1-8

☎ +81-48-936-8655

✉ sales_1@daiwa-rabin.co.jp

<https://www.daiwa-rabin.co.jp>



ダイヤラビン

検索